



MERKEL® AROCHEM S 6216



BESCHREIBUNG


- Geflochtene und imprägnierte Stopfbuchspackung
- Quadratischer Querschnitt
- Werkstoff: AMPTGR

FUNKTION

- Spezielle Laufeigenschaften von thermisch beständigen PTFE-Grafit-Compoundgarnen garantiert Wellenschonung und erlaubt kurzzeitigen, schadlosen Trockenlauf
- Verschleißfeste Aramidgarne an Kanten verhindern Extrusion und schützen gegen abrasive Medien
- Ausreichende Schmierung während kritischer Einlaufphase durch universell beständiges, silikonfreies Einlaufgleitmittel in Packung

PRODUKTVORTEILE

- Gute Gleiteigenschaften, geringe Reibung
- Verhindert Extrusion, extrem verschleißfest
- Ideal für hohe Drücke, kein Einwandern in den Dichtspalt
- Vorzüge von zwei hochentwickelten Garnmaterialien für die Abdichtung schnelllaufender Wellen



EINSATZBEREICHE

- Zentrifugal- und Plungerpumpen

BETRIEBSEINSATZGRENZEN

- Geschwindigkeit: 25 m/s (Kreiselpumpe), 2 m/s (Plungerpumpe)
- Temperatur: -50 ... +280°C
- pH Werte: 1 ... 13
- Druck: 2.5 MPa (Kreiselpumpe), 25 MPa (Plungerpumpe)

MEDIENBESTÄNDIGKEIT

- Heißes Wasser, Salzlösungen, Laugen, organische Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe, Säuren usw.

KONFORMITÄT UND ZERTIFIKATE

- Bitte konsultieren Sie das für den jeweiligen Werkstoff gültige Materialdatenblatt bezüglich aktueller Informationen zu Freigaben und Zertifikaten, da diese Informationen werkstoffabhängig sind und hier nicht erschöpfend aufgelistet werden können.

GESTALTUNGSHINWEISE

- Einbauraum gereinigt und frei von Ablagerungen oder alten Packungsringen

MONTAGEHINWEISE

- Packungen je nach Anwendung mit Stumpf- oder Schrägschnitt ablängen
- Ringe einzeln mit Schnittenden zuerst montieren und verpressen
- Schnittstellen symmetrisch über den Umfang verteilen, um Leckageweg zu vermeiden
- Brillenmuttern gleichmäßig anziehen



MERKEL® AROCHEM S 6216



LAGERUNGSHINWEISE

- Lagerungstemperatur < 25°C
- Keine direkte Wärmequellen
- Keine direkte Sonneneinstrahlung
- Keine Kondensation im Lagerraum
- Keine Einwirkung von Ozon oder ionisierender Strahlung
- Empfehlungen in Anlehnung an die Revision der ISO 2230 vom 16.09.1992

Die Bezeichnung Merkel® ist eine für das Unternehmen Freudenberg geschützte Marke. Die hierin enthaltenen Informationen werden als zuverlässig erachtet, es werden jedoch keinerlei Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf ihre Richtigkeit oder Eignung für irgendeinen Zweck gegeben. Die hierin wiedergegebenen Informationen basieren auf Labortests und sind nicht unbedingt indikativ für die Leistung des Endprodukts. Vollständige Tests und Leistungen des Endprodukts liegen in der Verantwortung des Anwenders.

© Freudenberg FST GmbH | www.fst.com