




Tresse Merkel® Unichem 6313

DESCRIPTION

- Garniture tressée et imprégnée
- Section carrée
- Imprégnation avec lubrifiant de rodage
- Merkel® Unichem sous forme de bande plate pour l'étanchéité statique sur demande.

FONCTION

- Étanchéité d'arbres rotatifs ou de tiges à mouvement translatore
- Effet d'étanchéité grâce à la compression axiale au moyen d'une lunette de presse-étoupe
- Le joint a une structure très dense, mais reste souple et flexible
- Un serrage même faible déclenche le processus d'étanchéité
- Merkel® Unichem est également disponible sous forme de ruban plat pour les joints statiques, dimensions sur demande



AVANTAGES PRODUIT

- Excellent comportement d'étanchéité avec une faible force de serrage requise
- Taux de fuite très faible
- Très bon comportement au frottement

DOMAINES D'APPLICATION

- Convient à toutes les applications chimiques
- Pompes centrifuges

CONFORMITÉ ET CERTIFICATIONS

- Please consult the material data sheet valid for the respective material for current information on approvals and certificates, as this information depends on the compound and cannot be listed exhaustively here.

INSTRUCTIONS DE CONCEPTION

- Espace de montage nettoyé et exempt de dépôts ou d'anciennes bagues d'étanchéité
- Veuillez suivre le code QR ou l'hyperlien vers le manuel technique afin d'obtenir des informations et des indications complémentaires.





Tresse Merkel® Unichem 6313



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Couper les garnitures à longueur avec une coupe droite ou en biais selon l'application.
- Monter les anneaux un par un, en commençant par les extrémités coupées, puis les presser.
- Répartir les interfaces de manière symétrique sur le pourtour afin d'éviter les fuites
- Serrer les écrous à lunette de manière uniforme
- Veuillez suivre le code QR ou l'hyperlien vers le manuel technique afin d'obtenir des informations et des indications complémentaires.



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

- Température de stockage < 25 °C
- Aucune source de chaleur directe
- Aucune exposition directe au rayonnement solaire
- Aucune condensation dans la zone de stockage
- Aucune exposition à l'ozone ou aux rayonnements ionisants
- Recommandations basées sur la révision de la norme ISO 2230 du 16/09/1992

Pression [MPa]

1.5

Vitesse [m/s]

8





Tresse Merkel® Unichem 6313



Valeur pH [pH]
14

Température [°C]
-100...250

Les valeurs indiquées reposent sur un nombre limité d'essais réalisés sur des éprouvettes normalisées (plaques d'échantillon de 2 mm) issues de fabrication en laboratoire. Les données déterminées sur des pièces finies peuvent différer des valeurs ci-dessus en fonction du procédé de fabrication et de la géométrie des pièces.

Les informations présentées ci-après reposent sur des essais en laboratoire ainsi que sur des sources de données jugées fiables. Elles constituent des valeurs indicatives générales et non contraignantes et ne représentent aucune garantie quant à des caractéristiques spécifiques ou à l'aptitude à un usage particulier. L'aptitude d'un produit à une application donnée dépend des conditions d'utilisation réelles et d'un grand nombre de facteurs. Les essais complets et l'évaluation des performances du produit final relèvent de la responsabilité de l'utilisateur. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com