




Tenuta compatta TFMA



DESCRIZIONE


- Asimmetrico
- A doppio effetto
- O-ring come elemento di tenuta e pretensionamento
- Tenuta sul diametro interno

FUNZIONE

- Per spazi di installazione radialmente stretti
- Tenuta dei pistoni
- Impiego in caso di carico di pressione su entrambi i lati
- Sono necessari preferibilmente pezzi di ricambio

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Attrito ridotto anche a bassa velocità
- Design proprietario leader di mercato con la più ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali e per una varietà di requisiti
- Massima qualità, durata e sicurezza
- I migliori risultati in termini di costo totale di proprietà



CAMPI DI APPLICAZIONE

- Per le nuove costruzioni consigliamo serie più moderne, come ad esempio Omegat OMK-MR
- Principalmente per la richiesta di pezzi di ricambio

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

- Si prega di consultare la scheda tecnica del materiale valida per il rispettivo materiale per ottenere informazioni aggiornate su omologazioni e certificazioni, poiché tali informazioni dipendono dal materiale e non possono essere elencate in modo esaustivo in questa sede.


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Si prega di seguire il codice QR o il collegamento ipertestuale al manuale tecnico per ottenere ulteriori informazioni e indicazioni.



INDICAZIONI PER LA CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio < 25 °C
- Nessuna fonte di calore diretta
- Nessuna esposizione diretta alla luce solare
- Nessuna condensazione nel locale di stoccaggio
- Nessuna esposizione a ozono o radiazioni ionizzanti
- Raccomandazioni in conformità alla revisione della ISO 2230 del 16/09/1992



Tenuta compatta TFMA

Pressione [MPa]

PTFE 177023

16

Velocità di scorrimento [m/s]

PTFE 177023

2


Temperatura [°C]

Medium	PTFE 177023
Oli idraulici HL, HLP	-30...100
Fluidi HFA	
Fluidi HFB	
Fluidi HFC	
Fluidi HFD	
Acqua	
HETG (olio di colza)	-30...80
HEES (esteri sintetici)	
HEPG (poliglicoli)	-30...60
Grassi minerali	-30...100

I valori indicati si basano su un numero limitato di prove effettuate su provini standardizzati (piastre campione da 2 mm) prodotti in laboratorio. I dati rilevati su componenti finiti possono differire dai valori sopra indicati in funzione del processo produttivo e della geometria dei componenti.



Tenuta compatta TFMA



Le informazioni qui riportate si basano su prove di laboratorio e su fonti di dati ritenute affidabili. Si tratta di valori indicativi generali e non vincolanti, che non costituiscono alcuna garanzia di qualità specifiche o di idoneità per uno scopo particolare. L'idoneità di un prodotto per una specifica applicazione dipende dalle condizioni operative concrete e da una molteplicità di fattori. I test completi e la valutazione delle prestazioni del prodotto finale sono di responsabilità dell'utilizzatore. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com