




Anello di tenuta USIT A HY



DESCRIZIONE


- Design igienico
- Labbro in elastomero vulcanizzato esternamente

FUNZIONE

- Protezione contro lo sporco esterno, impedisce la fuoriuscita di fluidi, nessuna perdita di pressione
- Effetto di tenuta grazie alla compressione del labbro elastomerico

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Sigillatura di giunti a vite a contatto con il prodotto e vicini al prodotto in processi igienici (industria alimentare e farmaceutica)
- Progettati per viti igieniche in conformità alla norma DIN EN 1665 (ad es. Kipp Novonox hygienic)




VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Eccellente effetto di tenuta
- Assemblaggio semplice
- Design proprietario leader di mercato con la più ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali e per una varietà di requisiti
- La rondella metallica assicura una pressatura controllata
- Massima qualità, durata e sicurezza
- I migliori risultati in termini di costo totale di proprietà
- Conformità EDEG
- Assenza di spazi morti (design igienico)

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

- Si prega di consultare la scheda tecnica del materiale valida per il rispettivo materiale per ottenere informazioni aggiornate su omologazioni e certificazioni, poiché tali informazioni dipendono dal materiale e non possono essere elencate in modo esaustivo in questa sede.
- Si prega di seguire il codice QR o il collegamento ipertestuale al manuale tecnico per ottenere ulteriori informazioni e indicazioni.





Anello di tenuta USIT A HY

INDICAZIONI DI PROGETTAZIONE

- Si prega di osservare le indicazioni di progettazione riportate nel manuale tecnico.
- Si prega di seguire il codice QR o il collegamento ipertestuale al manuale tecnico per ottenere ulteriori informazioni e indicazioni.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Montaggio in combinazione con viti igieniche in conformità alla norma DIN EN 1665 (ad es. Kipp Novonox hygienic).
- Si prega di seguire il codice QR o il collegamento ipertestuale al manuale tecnico per ottenere ulteriori informazioni e indicazioni.



INDICAZIONI PER LA CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio < 25 °C
- Nessuna fonte di calore diretta
- Nessuna esposizione diretta alla luce solare
- Nessuna condensazione nel locale di stoccaggio
- Nessuna esposizione a ozono o radiazioni ionizzanti
- Raccomandazioni in conformità alla revisione della ISO 2230 del 16/09/1992

Le informazioni qui riportate si basano su prove di laboratorio e su fonti di dati ritenute affidabili. Si tratta di valori indicativi generali e non vincolanti, che non costituiscono alcuna garanzia di qualità specifiche o di idoneità per uno scopo particolare. L'idoneità di un prodotto per una specifica applicazione dipende dalle condizioni operative concrete e da una molteplicità di fattori. I test completi e la valutazione delle prestazioni del prodotto finale sono di responsabilità dell'utilizzatore. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com