




V-empaquetadura Merkel® V1000 (VPS-0050: cuatro elementos)



DESCRIPCIÓN

- Simple efecto
- Combinado con anillo de empuje y soporte
- Dos manguitos

FUNCIÓN

- Sellado de barras de pistón, émbolos y, en casos especiales, pistones
- Se puede utilizar incluso cuando las barras de pistón o los émbolos no se guían correctamente debido al desgaste
- Buena capacidad de reajuste y diseño robusto de la empaquetadura en V en combinación con el anillo de presión y soporte de tejido
- Entrega de anillos de empaquetadura en V abiertos, hasta un diámetro interior de 400 mm, adecuados para el diámetro nominal. Para diámetros > 400 mm, los anillos tienen un exceso de longitud, que se ajusta con precisión al instalarlos en el prensaestopas.

VENTAJAS DEL PRODUCTO


- Diseño propio líder del mercado con la más amplia gama de aplicaciones en todos los sectores industriales y para una gran variedad de requisitos
- Máxima calidad, durabilidad y seguridad
- Los mejores resultados en términos de coste total de propiedad
- Probado en condiciones de funcionamiento extremas
- También se puede utilizar cuando las barras de pistón o los émbolos ya no se guían correctamente debido al desgaste
- Envío normalmente de anillos abiertos para facilitar el montaje in situ. Posibilidad de entrega de anillos sin fin bajo pedido

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Manipuladores
- Prensas de forja
- Cizallas para chatarra


CONFORMIDAD Y CERTIFICACIONES

- Please consult the material data sheet valid for the respective material for current information on approvals and certificates, as this information depends on the compound and cannot be listed exhaustively here.





V-empaquetadura Merkel® V1000 (VPS-0050: cuatro elementos)



INDICACIONES DE MONTAJE

- Por favor, siga el código QR o el hipervínculo al manual técnico para obtener información adicional e instrucciones.



INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- Temperatura de almacenamiento < 25 °C
- Sin fuentes de calor directas
- Sin condensación en la zona de almacenamiento
- Sin exposición al ozono ni a radiación ionizante
- Recomendaciones conforme a la revisión de la norma ISO 2230 del 16/09/1992

Temperatura [°C]

Los valores indicados se basan en un número limitado de ensayos realizados en probetas normalizadas (placas de muestra de 2 mm) producidas en laboratorio. Los datos determinados en piezas finales pueden diferir de los valores anteriores en función del proceso de fabricación y de la geometría de las piezas.

La información aquí contenida se basa en ensayos de laboratorio y en fuentes de datos consideradas fiables. Se trata de valores orientativos generales y no vinculantes, que no constituyen ninguna garantía de características específicas ni de idoneidad para un fin determinado. La idoneidad de un producto para una aplicación concreta depende de las condiciones reales de uso y de una variedad de factores. Las pruebas completas y la evaluación del rendimiento del producto final son responsabilidad del usuario. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com